

SENSOMATIC

Elektroninen automaattiannostelija



Nopeakäyttöinen, tehokas ja turvallinen Sensomatic-annostelija on kehitetty yhteistyössä Oraksen ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Automaattiannostelijaan sopivat kaikki merkittävimpien valmistajien dispensopakkaukset. Tyhjentyneen dispensopakkauksen vaihtaminen korkkeineen vähentää kontaminoitumisriskiä ja parantaa näin turvallisuutta. Annostelu tapahtuu ilman kosketusta ja laite annostelee automaattisesti halutun määrän. Laitteen kansi avataan avaimella.

Sensomatic katkaisee kosketustartuntatien, joten sen avulla voidaan parantaa potilaiden, asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta sairaaloissa ym. terveydenhuollon laitoksissa, elintarvike-, hammashuolto-, laboratorio-, lääkehuolto- jne. tiloissa. Soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa ja toimipaikoissa, joissa tarvitaan automaattista annostelijaa.

Käyttö

Laite annostelee automaattisesti käsihuhdetta tai pesunestettä 1,5 ml kerrallaan joko yhden tai kaksi kertaa annostelualueella oleviin käsiin. Oras Appsin voit ladata älypuhelimesi sovelluskaupasta. Appsin käyttöön löytyy erilliset ohjeet. Annostuksen muuttaminen onnistuu Oras Appsin avulla.

Tekniset tiedot

Annos	1,5 ml tai 3 ml
Annostelu-aika	3 s (kaksi annosta)
Tunnistusalue	3-10 cm
Käyttölämpötila	10-50° C
Paristot	4 x LR-20 (D-koko)
Paristojen kesto	12 000 käyttökertaa tai 3 vuotta
Kiinnitys	Seinään tai jalustaan kiinnitys
Pesuohje	Tippa-alusta ja kansi voidaan pestä käsin. Ne kestävät myös +65° C konepesun.

Automaatilla voidaan annostella sekä pesunestettä että käsihuhdetta, jotka on pakattu 1000 ml dispensopakkauksiin.

Pakkauksen ja paristojen vaihtaminen

Dispensopakkausta vaihdettaessa liiketunnistin käännetään off-asentoon. Laitteen mukana toimitetaan erillinen avain, jolla automaatin kansi avataan kannen alaosaan. Tyhjän pakkauksen tilalle vaihdetaan uusi ja kansi suljetaan. Dispensopakkausta asennettaessa on huolehdittava, että korkin painikepuoli (pallo) on käännettyä laitteen taustaa kohden.

Sensomatic ilmoittaa paristojen loppumisesta vilkkuvalla, punaisella merkivalolla. Paristot sijaitsevat takapaneelin sisäpuolella. Liiketunnistin käännetään off-asentoon. Kansi avataan mukana tulevalla avaimella. Dispensopakkaus poistetaan. Paristolokeron kansi avataan käsin ja paristot vaihdetaan.



Takuu

Takuu-aika on kaksi vuotta laitteen ostopäivästä. Takuu koskee valmistus- ja raaka-ainevirheitä, mutta ei virheitä ja vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai korjauksesta. Takuu ei koske paristoja.

Sensomatic Automaattiannostelija

Tuotenumero: 6964Z
Myyntierä: 1 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414150096709

Automaattiannostelijan jalusta

Automaattiannostelijan jalusta – tuotenro 15840473 – on lisäosa, joka tulee hankkia erikseen.

20210623